

产品参数表

规格

APC 温度传感器

AP9335T



概要

外观	用于监控数据中心或网络机柜内部温度的通用传感器。
交期	通常现货供应

主要信息

机架单元数	0U
设备提供	安装指南 温度传感器

物理参数

颜色	黑色
高度	0.5 cm
宽度	0.5 cm
深度	0.5 cm
产品净重	0.14 kg
安装位置	正面 后面

Mounting preference	No preference
安装类型	Rack-mounted

环境

运行温度	0...55 °C
工作海拔	0...10000 ft
相对湿度	0...95 %
贮存环境温度	-15...65 °C
存储高度	0.00...15240.00 m
存储相对湿度	0...95 %

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1 cm

Package 1 Width	25.4 cm
Package 1 Length	15.2 cm
Package 1 Weight	0.239 kg

可持续性

REACH法规	REACH 声明
REACH (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
Take-back	Take-back program available

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------

推荐的替代产品