

产品参数表

规格



施耐德电气开发的UPS网络管理卡2，具有环境监测、频外接入和Modbus能力。

AP9635CH

❗ 中断日期 15 九月 2022

❗ 即将停止服务日期 31 十二月 2027

❗ 受限的销售服务

概要

交期 通常现货供应

主要信息

设备提供 软件光盘
温度传感器
用户手册

物理参数

高度 3.8 cm

宽度 12.1 cm

深度 11.4 cm

产品净重 0.09 kg

Mounting preference No preference

安装类型 Not rack-mountable

相符性

符合标准 EN 55022 A 级
EN 55024
FCC 15 部分 A 级
ICES-003

产品认证 AS/NZS 3548 (C-Tick) A 类
BSMI
GOST
VCCI A 类

环境

运行温度 0...45 °C

工作海拔 0...10000 ft

相对湿度 0...95 %

存储高度 0.00...15240.00 m

存储相对湿度 0...95 %

通讯与管理

验证 Radius

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5.1 cm
Package 1 Width	23.5 cm
Package 1 Length	15.9 cm
Package 1 Weight	0.339 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	840
Package 2 Height	155 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	421 kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无铅	是
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
优化能效	高能效产品
Take-back	Take-back program available

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------

推荐的替代产品