

# 产品参数表

规格



## APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.0kW, 230V, (21) C13 & (3) C19

APDU9981EU3

### 概要

交期 通常现货供应

### 主要信息

Main Input Voltage	3 相
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60309 16 A 3P + N + PE
机架单元数	0U
电缆长度	1.83 m
电缆数量	1
通讯端口协议	SNMP ( 简单网络管理协议 ) Redfish
设备提供	安装指南 架式安装支架 安全指南

### 物理参数

颜色	黑色
高度	179.2 cm
宽度	5.5 cm
深度	4.6 cm
产品净重	7 kg
安装位置	侧面
Mounting preference	No preference
安装类型	Not rack-mountable
USB compatible	No

### 输入

额定电流 [In]	16 A
Max line current	16 A
Input current limits	16 A
负载容量	11000 VA

---

网络频率	50/60 Hz
------	----------

## 输出

---

Number of power socket outlets	21 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------

## 相符性

---

产品认证	cUL listed FCC 部分 15 等级 A 列出的 UL VDE
------	---

---

符合标准	EN 55022 A 级 EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ICES-003
------	--

## 环境

---

运行温度	-5...60 °C
------	------------

---

相对湿度	5...95 %
------	----------

---

工作海拔	0...10000 ft
------	--------------

---

贮存环境温度	-25...65 °C
--------	-------------

---

存储相对湿度	5...95 %
--------	----------

---

存储高度	0.00...15240.00 m
------	-------------------

## 电池与运行时间

---

通讯网络类型	10/100/1000BASE-T
--------	-------------------

## 包装单位

---

包装重量	8.95 kg
------	---------

---

包装1高度	200.2 cm
-------	----------

---

包装1宽度	16.5 cm
-------	---------

---

包装1长度	11.4 cm
-------	---------

---

包装3的数量	48
--------	----

## 可持续性

---

欧盟ROHS指令	正在探查中
----------	-------

---

WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
------	------------------------------------

## 合同保修

---

保修单	2年内维修或更换
-----	----------