

# 产品参数表

规格



## Galaxy VS 维护旁路柜，单一单元，10-20kW 400V，壁式安装

GVSBPUSU10K20H

### 概要

外观	维护旁路面板，用于在维护过程中将 UPS 完全隔离 Maintenance bypass panel for complete isolation of the UPS during service operations
交期	通常 2 周内交付

### 物理参数

颜色	白色
高度	45 cm
宽度	40 cm
深度	15 cm
净重	12 kg

### 包装单位

Unit Type of Package 1	Db
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	27 cm
Package 1 Width	53 cm
Package 1 Length	59 cm
Package 1 Weight	14.969 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	94 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	132 kg

### 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
欧盟ROHS指令	符合 <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无汞	是

---

RoHS 豁免信息	是
环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>
流通资料	<a href="#">产品使用寿命终期信息</a>
优化能效	高能效产品
Take-back	Take-back program available

---

## 合同保修

---

保修单	18 个月
-----	-------

推荐的替代产品