

# 产品参数表

规格



## Galaxy VX 250kVA 400/480V Power Cabinet

GVXP250KD

### 概要

交期 特别订单 -- 需要提供交付周期

### 主要信息

Main Input Voltage 480 V 3 相

Main Output Voltage 480 V 3 相

额定功率 [W] 250000 W

额定功率 [VA] 250000 VA

### 物理参数

颜色 白色

高度 197 cm

宽度 60 cm

深度 90 cm

净重 540 kg

### 输出

最大可配置功率(瓦) 250000 W

### 环境

运行温度 0...40 °C

相对湿度 0...95 % 非凝结

贮存环境温度 -15...40 °C

存储相对湿度 0...95 % 非凝结

### 包装单位

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 215 cm

Package 1 Width 106 cm

Package 1 Length 74 cm

---

Package 1 Weight

696 kg

---

### 可持续性

欧盟ROHS指令

符合  
[欧盟ROHS声明](#)

---

### 合同保修

保修单

18 个月

推荐的替代产品