

产品参数表

规格



APC Smart-UPS, Line Interactive, 1500VA, Rackmount 2U, 100V, 6x NEMA 5-15R outlets, SmartSlot, AVR, LCD

SMT1500RMJ2U

概要

外观	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
交期	通常 2 周内交付

主要信息

Main Input Voltage	100 V
Main Output Voltage	100 V
额定功率 [W]	1200 W
额定功率 [VA]	1200 VA
Input Connection Type	NEMA 5-15P
Output connection type	6 NEMA 5-15R
机架单元数	2U
电缆长度	2.44 m
电缆数量	1
电池类型	铅酸电池
附带设备	文档光盘 安装指南 安装支架 Smart-UPS RS232信号线

通用

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

物理参数

颜色	黑色
高度	8.6 cm
宽度	43.2 cm
深度	46.8 cm
产品净重	27.8 kg

安装位置	正面
Mounting preference	Lower
安装类型	Rack-mounted
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

输入

最大输入电流	12 A
网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

输出

谐波失真	低于 7%
Maximum configurable power in VA	1500 VA
最大可配置功率(瓦)	1200 W
拓扑	在线互动式
波形类型	正弦波
输出频率(与主频率同步)	47...53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步 57...63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步

相符性

产品认证	VCCI A 类
------	----------

环境

声响级别	46 dBA
工作海拔	0...10000 ft
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-15...45 °C
存储高度	0.00...15240.00 m
相对湿度	0...95 %
存储相对湿度	0...95 %

电池与运行时间

可自动检测、可扩展的延时时间	0
预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	4 小时
RBC™ 数量	1
电池使用寿命	4...6 年
Battery power in VAh	296 VAh runtime
电池充电电压(瓦)	74 W rated

通讯与管理

警报功能	电池供电报警，低电报警 多功能液晶显示器状态管理控制台。
空闲槽	1

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	540 J
滤波器	多级噪声滤波器，符合ul1449标准

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	25.1 cm
Package 1 Width	60.3 cm
Package 1 Length	59.4 cm
Package 1 Weight	33 kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息
优化能效	高效产品
Take-back	Take-back program available

合同保修

保修单	2 年 (仅限日本)
-----	--------------

推荐的替代产品