

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad PDU para rack básica, no ocupa espacio en U, 30 A, 120 V, (24) 5-20

AP7532

Descripción General

Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Color	Negro
Tipo De Pdu	Básico
Cord Length	3,05 m
Número De Cables	1
Equipo Suministrado	Guía de instalación Brackets para Rack-mount Juego de montaje sin herramientas

Complementario

Tensión De Entrada Principal	100 V 120 V
Altura	161,9 cm
Ancho	5,6 cm
Tensión De Salida Principal	120 V
Profundidad	4,4 cm
Peso Del Producto	5,57 kg
Ubicación De Montaje	Lado
Preferencia De Montaje	No preference
Tipo De Conexión De Entrada	NEMA L5-30P
Tipo De Montaje	Montado en rack
Rack Units	0U
Posición De Montaje	Vertical
[In] Corriente Nominal	24 A
Límites De Corriente De Entrada	30 A
Capacidad De Carga	2880 VA
Frecuencia Asignada De Empleo	50/60 Hz
Total Number Of Outlets	24 NEMA 5-20R

Entorno

Certificaciones De Producto	En la lista de cUL Registrado por UL
-----------------------------	---

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Normas	Norma CSA C22.2 N° 60950-1-03 UL 60950-1
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...45 °C
Humedad Relativa	0...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...65 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	213,4 cm
Paquete 1 Ancho	12,7 cm
Paquete 1 Longitud	15,2 cm
Paquete 1 Peso	6,48 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Plomo

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)