

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad PDU para rack básica, no ocupa espacio en U, 12,5 kW, 208 V, (30) C13 y (6) C19; cable de 3 pies

AP7568

Descripción General

Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Color	Negro
Tipo De Pdu	Básico
Cord Length	0,91 m
Número De Cables	1
Equipo Suministrado	Abrazadera(s) para sujeción de cables CD de documentación Guía de instalación Brackets para Rack-mount Juego de montaje sin herramientas

Complementario

Tensión De Entrada Principal	208 V 3 fases
Altura	177,8 cm
Ancho	5,6 cm
Tensión De Salida Principal	208 V
Profundidad	8,9 cm
Peso Del Producto	6,95 kg
Ubicación De Montaje	Lado
Preferencia De Montaje	No preference
Tipo De Montaje	Montado en rack
Rack Units	0U
Posición De Montaje	Vertical
Corriente Máxima De Línea	35 A
Límites De Corriente De Entrada	35 A
Capacidad De Carga	12500 VA
Frecuencia Asignada De Empleo	50/60 Hz
Número De Conectores De Entrada	1 CS8365
Total Number Of Outlets	30 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19

Entorno

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certificaciones De Producto	En la lista de cUL Registrado por UL
Normas	Norma CSA C22.2 N° 60950-1-03 UL 60950-1
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...45 °C
Humedad Relativa	5...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...65 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	5...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	210,8 cm
Paquete 1 Ancho	12,7 cm
Paquete 1 Longitud	15,2 cm
Paquete 1 Peso	10,17 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Plomo

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)