

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Kit de cables de alimentación (6 c/u), trabante C13 a C14, 0,6m, Norteamérica

AP8702S-NA

Descripción General

Presentación	Libere espacio y asegure los cables de alimentación entre las unidades PDU de montaje en rack y los equipos informáticos anexados a ellas con este método exclusivo y fácil de usar para sujeción de cables. Aunque estos cables pueden conectarse a cualquier entrada de alimentación o tomacorriente IEC estándar, la característica de traba solo se habilita cuando se utilizan conjuntamente con unidades PDU para rack de la serie AP8000 de APC o con equipos informáticos con tomacorrientes con traba integrados. Estos conectores con traba reducen la probabilidad de una desconexión accidental del cable que provoque una caída de la carga.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Input Connection Type	IEC 60320 C14
Longitud de cable	0,61 m
Número de cables	6

Físico

Color	Negro
Altura	24 cm
Ancho	7 cm
Profundidad	4 cm
Peso del producto	0,7 kg
Mounting preference	No preference
Tipo de montaje	En cordón de luminaria

Entrada

Max line current	10 A
Input current limits	10 A

Salida

Consumo máximo de corriente	10 A
Number of power socket outlets	1 IEC 60320 C13
Longitud del cable	0,61 m

Conformidad

Certificaciones de producto	CSA
------------------------------------	-----

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...105 °C
Humedad relativa	20...80 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...105 °C
Humedad relativa de almacenamiento	20...80 %
Altitud de almacenamiento	0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	0,7 kg
Paquete 1 Altura	24 cm
Paquete 1 ancho	7 cm
Paquete 1 Largo	4 cm
Número de Unidades en el Paquete 3	540

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin plomo	Si
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Take-back	Take-back program available

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------