

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Cartucho de baterías de recambio #110 de APC

APCRBC110

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Tipo de producto o componente Replacement battery cartridge ((*))

Tipo de batería Batería de plomo y ácido

Equipo suministrado Todos los conectores necesarios
Guía para reciclaje de baterías
Embalaje reutilizable
Guía de instalación

Físico

Color Negro

Altura 10,5 cm

Ancho 15,1 cm

Profundidad 6,5 cm

Peso del producto 2,5 kg

Tipo de montaje No se puede montar en rack

USB compatible No

Salida

Capacidad de la batería 7,0 Ah

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento 0...40 °C

Altitud máxima de funcionamiento 0...10000 pies

Humedad relativa 0...95 %

Temperatura ambiente de almacenamiento -15...45 °C

Altitud de almacenamiento 0,00...15240,00 m

Humedad relativa de almacenamiento 0...95 %

Baterías y autonomía

Baterías pre-instaladas	0
Montaje de dispositivo	Gabinete de batería adjunto
Voltaje de batería	12 V
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
Batería de repuesto	

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,4 cm
Package 1 Width	17,5 cm
Package 1 Length	21 cm
Package 1 Weight	2,36 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Take-back	Take-back program available

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 1 año
---------------------	----------------------------------

Reemplazo(s) recomendado(s)