

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Cartucho de baterías de recambio #24 de APC

RBC24

### Descripción General

**Tiempo de Entrega** Suele haber existencias en inventario

### Principal

**Número de cables** 1

**Tipo de batería** Batería de plomo y ácido

**Equipo suministrado**  
Todos los conectores necesarios  
Guía para reciclaje de baterías  
Gabinete o bandeja metálica para baterías  
Embalaje reutilizable  
Guía de instalación

### Físico

**Color** Negro

**Altura** 8,3 cm

**Ancho** 21,6 cm

**Profundidad** 34,3 cm

**Peso del producto** 11,96 kg

**Tipo de montaje** En cordón de luminaria

**USB compatible** No

### Ambiental

**Temperatura ambiente de funcionamiento** 0...40 °C

**Altitud máxima de funcionamiento** 0...10000 ft

**Humedad relativa** 0...95 %

**Temperatura ambiente de almacenamiento** -15...45 °C

**Altitud de almacenamiento** 0,00...15240,00 m

**Humedad relativa de almacenamiento** 0...95 %

### Baterías y autonomía

**Ranuras libres para baterías** 0

Baterías pre-instaladas	0
Montaje de dispositivo	Cartucho de batería adjunto
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1

## Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	12,6 kg
Paquete 1 Altura	15,2 cm
Paquete 1 ancho	36,8 cm
Paquete 1 Largo	49,5 cm
Número de Unidades en el Paquete 3	20

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>
Take-back	Take-back program available

## Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 1 año
---------------------	----------------------------------