

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Sistema ATS para rack, 230 V, 32 A, entrada IEC 309, 16 salidas C13 y 2 salidas C19

AP4424

! Se discontinuará el: 30 diciembre 2022

! Hasta agotar existencias

### Descripción General

**Tiempo de Entrega** Suele haber existencias en inventario

### Principal

<b>Main Input Voltage</b>	230 V
<b>Main Output Voltage</b>	230 V
<b>Input Connection Type</b>	IEC 60309 32 A 2 fases + tierra
<b>Número de unidad de rack</b>	2U
<b>Longitud de cable</b>	2,44 m
<b>Número de cables</b>	2
<b>Equipo suministrado</b>	Brackets para Rack-mount Cable de configuración RS-232 Cable serial para configuración

### Físico

<b>Color</b>	Negro
<b>Dimensiones de altura máxima</b>	8,8 cm
<b>Dimensiones de anchura máxima</b>	43,2 cm
<b>Dimensiones de profundidad máxima</b>	23,6 cm
<b>Peso neto</b>	6,94 kg
<b>Ubicación de montaje</b>	Frontal Posterior
<b>Mounting preference</b>	No preference
<b>Tipo de montaje</b>	Con montaje en bastidor

### Entrada

<b>Frecuencia asignada de empleo</b>	50/60 Hz
<b>Max line current</b>	32 A
<b>Input current limits</b>	32 A
<b>Capacidad de carga</b>	7400 VA

## Salida

Total máximo de corriente extraída	32 A
Number of power socket outlets	16 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
Tipo de protección	Interruptor automático

## Conformidad

Normas	EN 55022 clase A FCC Part 15 clase A
--------	---

## Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...45 °C
Humedad relativa	5...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	5...95 %
Altitud de almacenamiento	0,00...15240,00 m

## Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21 cm
Package 1 Width	35,6 cm
Package 1 Length	58,4 cm
Package 1 Weight	9,43 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración de REACh</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin plomo	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>
Take-back	Take-back program available

## Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

## Reemplazo(s) recomendado(s)

AP4424 se reemplaza por:

---

1x



APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch, 2U, 32A, 230V, 2 IEC 309 IN, 16 C13, 2 C19 OUT, 50/60 Hz  
AP4424A

---