

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Consola LCD de 17" para rack con switch KVM análogo de 8 puertos integrado

AP5808

Descripción General

Presentación	La consola LCD para rack con switch KVM integrado combina la funcionalidad de la consola LCD para rack y los switches KVM análogos en un práctico paquete que permite optimizar el espacio en U en el entorno de racks, lo que elimina el enredo de cables y ofrece el beneficio de las funciones que brindan dos productos en un único paquete. El teclado tiene distribución de teclado en inglés EE.UU.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	120 V 240 V
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Número de unidad de rack	1U
Longitud de cable	1,83 m
Número de cables	1
Equipo suministrado	Cable USB KVM Kit para montaje en rack, usuario único Cable PS2 KVM Cable de alimentación NEMA 5-15 Guía de instalación Cable para actualización de firmware CD de documentación Cable de alimentación C13-C14

Físico

Color	Negro
Dimensiones de altura máxima	4,3 cm
Dimensiones de anchura máxima	48,3 cm
Dimensiones de profundidad máxima	71,1 cm
Peso neto	13,77 kg
Ubicación de montaje	Frontal
Mounting preference	No preference
Tipo de montaje	Con montaje en bastidor
Profundidad máxima de montaje	104,98 cm
Profundidad mínima de montaje	68 cm

Entrada

Frecuencia asignada de empleo 50/60 Hz

Conformidad

Certificaciones de producto	En la lista de cUL C-Tick CE Industria Canadá KCC Registrado por UL VDE Cumplimiento con la norma TAA (de los Estados Unidos)
Normas	EN 60950 FCC Part 15 clase A IEC 60950

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento 0...40 °C

Hardware con soporte

Color de pantalla	16 colores
Tamaño de pantalla	337,9 (H) x 270,3 (V) 17 inch
Tipo de bola de control (trackball)	Tableta ps/2 Mouse de USB
Tipo de pantalla	Pantalla LCD

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13 cm
Package 1 Width	83 cm
Package 1 Length	66,5 cm
Package 1 Weight	19,86 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin plomo	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Take-back	Take-back program available

Garantía contractual

Periodo de garantía Reparación o reemplazo por 2 años

Reemplazo(s) recomendado(s)