

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad PDU para rack básica, no ocupa espacio en U, 30 A, 200/208 V, (20) C13 y (4) C19

AP7541

Descripción General

Presentación	APC Basic Rack PDUs distribute reliable rack power distribution via a single input with multiple output receptacles. Easily mount this vertical PDU in racks or enclosures. It occupies zero U of valuable rack space, which allows space for more equipment in the rack. This vertical PDU does not require additional tools to mount into APC NetShelter Enclosures. Enables a quick recovery from overload events. Packaging Includes PDU, Installation guide, Rack Mounting brackets, Toolless Mounting Kit.
--------------	--

Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Color	Negro
Tipo De Pdu	Básico
Cord Length	3,05 m
Número De Cables	1
Equipo Suministrado	Guía de instalación Brackets para Rack-mount Juego de montaje sin herramientas

Complementario

Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Altura	161,9 cm
Dimensiones De Anchura Máxima	5,6 cm
Output Voltage	200 V 208 V
Dimensiones De Profundidad Máxima	4,4 cm
Peso Neto	5,57 kg
Ubicación De Montaje	Lado
Mounting Preference	No preference
Input Plug Type	NEMA L6-30P
Tipo De Montaje	Con montaje en bastidor
Rack Units	0U
Usb Compatible	No
Posición De Montaje	Vertical
[In] Corriente Nominal	24 A
Input Current Limits	30 A

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Capacidad De Carga	4992 VA
Frecuencia Asignada De Empleo	50/60 Hz
Total Number Of Outlets	20 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19

Entorno

Certificaciones De Producto	En la lista de cUL Certificación METI Denan PSE Registrado por UL
Normas	Norma CSA C22.2 N° 60950-1-03 UL 60950-1
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...45 °C
Humedad Relativa	0...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...65 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	212,1 cm
Paquete 1 Ancho	12,7 cm
Paquete 1 Longitud	15,2 cm
Paquete 1 Peso	6,48 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Plomo

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)