

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Unidad Accusine SWP única, 120A, 400 V, IP20

PCS120Y4IP20U

PCS120Y4IP20U no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.

⚠ No disponible.  
Contacte a su vendedor.

### Descripción General

**Tiempo de Entrega** Suele entregarse en el plazo de 3 semanas

### Principal

<b>Main Input Voltage</b>	3 fases
<b>Main Output Voltage</b>	400 V3 fases
<b>Potencia nominal en W</b>	0 W
<b>Potencia nominal en VA</b>	0 VA
<b>Output connector type</b>	Cable duro 4-hilos (3PH + G) 1 Cable duro 5 cables (3PH + N + G) 1 Cable duro 4-hilos (3PH + PEN) 1
<b>Equipo suministrado</b>	Guía de instalación Manual del usuario

### Físico

<b>Dimensiones de altura máxima</b>	78 cm
<b>Dimensiones de anchura máxima</b>	59 cm
<b>Dimensiones de profundidad máxima</b>	32,5 cm
<b>Peso neto</b>	230 kg
<b>Mounting preference</b>	No preference
<b>Tipo de montaje</b>	Con montaje en bastidor
<b>Two post mountable</b>	0
<b>USB compatible</b>	No

### Entrada

<b>Frecuencia asignada de empleo</b>	50/60 Hz
<b>Corriente máxima de entrada</b>	120 A

### Salida

<b>Máxima potencia configurable (vatios)</b>	0 W
--	-----

## Conformidad

Normas	EN 60950 IEC 61000-4-5
--------	---------------------------

## Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...3333 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
Altitud de almacenamiento	0,00...9144,00 m
Nivel acústico	67 dBA
Grado de protección IP	IP20

## Baterías y autonomía

Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0

## Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	250 kg
Paquete 1 Altura	102,5 cm
Paquete 1 ancho	79 cm
Paquete 1 Largo	45 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración de REACh</a>
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 1 año
---------------------	----------------------------------