

Technický list

Specifikace



Stojan ATS, 230V, 32A, IEC309 vstup, (16) C13 (2) C19 výstupů



AP4424

! Výroba bude ukončena: 1. 11. 2024

! Výroba bude ukončena

Přehled

Dodací Lhůta	Obvykle na skladě
--------------	-------------------

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60309 32 A 2F+E
Počet Jednotek Rámů	2U
Délka Kabelu	2,44 m
Počet Kabelů	2
Součást Výrobku	Skříňové instalační konzole Konfigurační kabel RS-232 Sériový kabel pro konfiguraci

Fyzický

Barva	Černá
Výška	8,8 cm
Šířka	43,2 cm
Hloubka	23,6 cm
Hmotnost Přístroje	6,94 kg
Montážní Poloha	Čelní Zadní
Mounting Preference	No preference
Montážní Režim	Montáž na rám

Vstup

Frekvence Sítě	50/60 Hz
Max Line Current	32 A
Input Current Limits	32 A
Kapacita Zátěže	7400 VA

Výstup

Maximální Celkový Odběr Proudů Připadající Na Jednu Fázi	32 A
---	------

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Number Of Power Socket Outlets	16 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
Typ Ochrany	Jistič

Vyhovuje normám

Normy	EN 55022 třída A FCC část 15 třída A
-------	---

Okolní

Provozní Teplota	-5...45 °C
Relativní Vlhkost	5...95 %
Pracovní Nadmořská Výška	0...10000 ft
Teplota Okolí Pro Uskladnění	-25...65 °C
Relativní Vlhkost Při Uskladnění	5...95 %
Nadmořská Výška Pro Skladování	0,00...15240,00 m

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	21 cm
Šířka Balení 1	35,6 cm
Délka Balení 1	58,4 cm
Hmotnost Balení 1	9,43 kg

Záruční lhůta

Záruka	2 roky na opravu nebo výměnu
--------	------------------------------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty₂.

Více informací o řadě Green Premium >







Take-back

Průhlednost

RoHS/REACH

Výkonnost prostředků

✓ Take-Back Program Available

Pohoda a výkon

✓ Neobsahuje Olovo

✓ Neobsahuje Rtuť

✓ Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach [Deklarace REACH](#)

Směrnice Eu Rohs [V souladu s výjimkami](#)

Informace O Životním Prostředí [Environmentální profil produktu](#)

Životní Cyklus [Informace o ukončení životnosti](#)