

# Technický list

Specifikace



## Rozšíření stojanu PDU, základní, 2U, 32A, 230V, (4) IEC 309-32



AP7586

### Přehled

**Dodací lhůta** Obvykle na skladě

### Základní popis

<b>Main Input Voltage</b>	200 V 208 V 230 V
<b>Main Output Voltage</b>	230 V
<b>Počet jednotek rámu</b>	2U
<b>Délka kabelu</b>	8,53 m
<b>Počet kabelů</b>	1
<b>Součást výrobku</b>	Instalační příručka Skříňové instalační konzole

### Fyzický

<b>Barva</b>	Černá
<b>Výška</b>	8,9 cm
<b>Šířka</b>	43,7 cm
<b>Hloubka</b>	8,9 cm
<b>Hmotnost přístroje</b>	4,1 kg
<b>Montážní poloha</b>	Čelní Zadní
<b>Mounting preference</b>	Lower
<b>Montážní režim</b>	Montáž na rám

### Vstup

<b>Input current limits</b>	32 A
<b>Kapacita zátěže</b>	7360 VA
<b>Frekvence sítě</b>	50/60 Hz
<b>Number of input connectors</b>	1 Připojení na svorkovnici třížilový

### Výstup

**Number of power socket outlets** 4 IEC 60309

## Vyhovuje normám

Certifikace výrobku	CE VDE
---------------------	-----------

## Okolní

Provozní teplota	0...45 °C
Relativní vlhkost	0...95 %
Pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
Teplota okolí pro uskladnění	-25...65 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 %
Nadmořská výška pro skladování	0,00...15240,00 m

## Jednotky balení

Hmotnost balení (libry)	5 kg
Výška balení 1	15,2 cm
Šířka balení 1	52,1 cm
Délka balení 1	52,1 cm

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje olovo	Ano
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Optimalizovaná energetická účinnost	Energeticky účinný produkt
Take-back	Take-back program available

## Záruční lhůta

Záruka	2 roky na opravu nebo výměnu
--------	------------------------------