

Technický list

Specifikace



Stojanová PDU, s měřením, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13



AP7820B

Přehled

Dodací Lhůta	Obvykle na skladě
--------------	-------------------

Základní popis

Typ Jednotky Pdu	Měřený
Cord Length	1,98 m
Součást Výrobku	Svorky uchycení kabelu Instalační příručku Skříňové instalační konzole Uživatelská příručka

Doplňky

Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Výška	4,4 cm
Šířka	44,4 cm
Output Voltage	208 V 230 V
Hloubka	10,2 cm
Hmotnost Přístroje	1,73 kg
Montážní Poloha	Čelní Zadní
Mounting Preference	No preference
Input Plug Type	IEC 60320 C14
Montážní Režim	Montáž na rám
Rack Units	1U
Montážní Poloha	Vodorovná
[In] Jmenovitý Proud	10 A
Input Current Limits	15 A
Kapacita Zátěže	2300 VA
Jmenovitý Proud	10 A - 230 V 12 A - 208 V
Frekvence Sítě	50/60 Hz
Total Number Of Outlets	8 IEC 60320 C13

Prostředí

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Certifikace Výrobků	Registrováno cUL C-Tick CE CSA GOST UL listed VDE VCCI
Normy	FCC část 15 třída A UL 60950
Provozní Teplota	-5...45 °C
Relativní Vlhkost	5...95 %
Pracovní Nadmořská Výška	0...10000 ft
Teplota Okolí Pro Ukladnění	-25...65 °C
Relativní Vlhkost Při Ukladnění	5...95 %
Nadmořská Výška Pro Skladování	0,00...15240,00 m

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	6,4 cm
Šířka Balení 1	33,7 cm
Délka Balení 1	47 cm
Hmotnost Balení 1	2,91 kg

Záruční lhůta

Záruka	2 roky na opravu nebo výměnu
--------	------------------------------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty.

Více informací o řadě Green Premium >



Energetická úspornost Take-back Průhlednost RoHS/REACH

Výkonnost prostředků

✓ Energeticky Účinný Produkt

✓ Take-Back Program Available

Pohoda a výkon

✓ Neobsahuje Olovo

✓ Neobsahuje Rtuť

✓ Informace Výjimce O Rohs [Ano](#)

Certifikace a normy

Nařízení Reach [Deklarace REACH](#)

Směrnice Eu Rohs V souladu s výjimkami

Informace O Životním Prostředí [Environmentální profil produktu](#)

Životní Cyklus [Informace o ukončení životnosti](#)