

# Technický list

Specifikace



## Stojanová PDU, přepínaná, 2U, 32A, 230V, (16) C13



AP7922

! Výroba ukončena: 14 červen 2022

! Výroba ukončena

### Přehled

Dodací lhůta Obvykle na skladě

### Základní popis

Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60309 32 A 2F+E
Počet jednotek rámu	2U
Délka kabelu	3,05 m
Počet kabelů	1
Součást výrobku	Disk CD s dokumentací Instalační příručku Skříňové instalační konzole

### Fyzický

Barva	Černá
Výška	8,9 cm
Šířka	44,5 cm
Hloubka	11,4 cm
Hmotnost přístroje	4,5 kg
Montážní poloha	Čelní Zadní
Mounting preference	No preference
Montážní režim	Montáž na rám

### Vstup

Přípustné vstupní napětí	220...240 V
Rozsah vstupního proudu	32 A
Kapacita zátěže	7360 VA
Frekvence sítě	50/60 Hz

## Výstup

Number of power socket outlets 16 IEC 60320 C13

## Vyhovuje normám

Certifikace výrobku	CE GOST IRAM MIC VDE
Normy	EN 55022 třída A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

## Okolní

Provozní teplota	0...45 °C
Relativní vlhkost	0...95 %
Pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
Teplota okolí pro uskladnění	-25...65 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 %
Nadmořská výška pro skladování	0,00...15240,00 m

## Jednotky balení

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14 cm
Package 1 Width	50,8 cm
Package 1 Length	36,8 cm
Package 1 Weight	6,536 kg

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	<a href="#">Ano</a>
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální profil produktu</a>
Životní cyklus	<a href="#">Informace o ukončení životnosti</a>
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Optimalizovaná energetická účinnost	Energeticky účinný produkt
Take-back	Take-back program available

## Záruční lhůta

Záruka 2 roky na opravu nebo výměnu

## Doporučené náhradní produkty