

# Technický list

Specifikace



## Sada napájecích šňůr (po 6 ks), aretace, C19 na C20, 0,6 m

AP8712S

### Přehled

<b>Představení</b>	S touto jedinečnou snadno použitelnou metodou uchycení kabelů můžete uvolnit prostor a zajistit napájecí kabely mezi jednotkami PDU montovanými do stojanů a připojeným vybavením. Ačkoli lze tyto kabely zapojit do jakékoli standardní zásuvky IEC či síťové zásuvky, funkce „zamykání“ je k dispozici jen při použití těchto kabelů v kombinaci se stojanovými jednotkami PDU řady APC AP8000 nebo s jiným vybavením IT opatřeným uzamykatelnými zásuvkami. Tyto pojistné konektory snižují pravděpodobnost náhodného vytržení kabelů a odpojení zátěže.
<b>Dodací lhůta</b>	Obvykle na skladě

### Základní popis

<b>Input Connection Type</b>	IEC 60320 C20
<b>Délka kabelu</b>	0,61 m
<b>Počet kabelů</b>	6

### Fyzický

<b>Barva</b>	Černá
<b>Výška</b>	30 cm
<b>Šířka</b>	6 cm
<b>Hloubka</b>	6,5 cm
<b>Hmotnost přístroje</b>	1,12 kg
<b>Mounting preference</b>	No preference
<b>Montážní režim</b>	Not rack-mountable

### Vstup

<b>Max line current</b>	16 A
<b>Input current limits</b>	16 A

### Výstup

<b>Maximální celkový odběr proudu připadající na jednu fázi</b>	16 A
<b>Number of power socket outlets</b>	1 IEC 60320 C19
<b>Délka přívodního kabelu</b>	0,61 m

### Vyhovuje normám

<b>Certifikace výrobku</b>	CCC
----------------------------	-----

CSA  
PSE  
UL listed  
VDE

## Okolní

Provozní teplota	0...75 °C
Relativní vlhkost	20...80 %
Pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
Teplota okolí pro uskladnění	-25...75 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	20...80 %
Nadmořská výška pro skladování	0,00...15240,00 m

## Jednotky balení

Hmotnost balení (libry)	1,12 kg
Výška balení 1	30 cm
Šířka balení 1	6 cm
Délka balení 1	6,5 cm
SCC14	10731304279683
Počet výrobků v balení 3	390

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje olovo	Ano
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální profil produktu</a>
Životní cyklus	<a href="#">Informace o ukončení životnosti</a>
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Take-back	Take-back program available

## Záruční lhůta

Záruka	2 roky na opravu nebo výměnu
--------	------------------------------