

Technický list

Specifikace



Napájecí šňůra, C19 na C20, 2,0 m

AP9877



Přehled

Dodací lhůta Obvykle na skladě

Základní popis

Input Connection Type IEC 60320 C20

Délka kabelu 1,98 m

Počet kabelů 1

Fyzický

Barva Černá

Hmotnost přístroje 0,36 kg

Mounting preference No preference

Montážní režim Not rack-mountable

Vstup

Max line current 20 A

Input current limits 20 A

Výstup

Maximální celkový odběr proudu připadající na jednu fázi 20 A

Number of power socket outlets 1 IEC 60320 C19

Jednotky balení

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 30,5 cm

Package 1 Width 10,2 cm

Package 1 Length 10,2 cm

Package 1 Weight 0,459 kg

Unit Type of Package 2 CAR

Number of Units in Package 2 5

Package 2 Height	23,6 cm
Package 2 Width	32,9 cm
Package 2 Length	53,1 cm
Package 2 Weight	3,17 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	5
Package 3 Height	143,99 cm
Package 3 Width	100 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	3,17 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje olovo	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Take-back	Take-back program available

Záruční lhůta

Záruka	2 roky na opravu nebo výměnu
--------	------------------------------

Doporučené náhradní produkty