

# Technický list

Specifikace

## APC náhradní bateriový článek #157 s 2 letou zárukou



APCRBC157

### Přehled

**Dodací lhůta** Obvykle na skladě

### Základní popis

**Počet kabelů** 1

**Typ baterie** Olověná baterie

**Součást výrobku** Veškeré potřebné konektory  
Příručka pro recyklaci baterií  
Kovová bateriová skříň nebo přihrádka

### Fyzický

**Barva** Černá

**Výška** 8,3 cm

**Šířka** 21,6 cm

**Hloubka** 34,3 cm

**Hmotnost přístroje** 10 kg

**Montážní režim** Not rack-mountable

**USB compatible** No

### Okolní

**Provozní teplota** 0...45 °C

**Pracovní nadmořská výška** 0...10000 ft

**Relativní vlhkost** 0...95 %

**Teplota okolí pro uskladnění** -15...45 °C

**Nadmořská výška pro skladování** 0,00...15240,00 m

**Relativní vlhkost při uskladnění** 0...95 %

### Baterie a doba běhu

**Prázdné pozice baterií** 0

**Předinstalované baterie** 0

**Montáž zařízení** Uzavřený zásobník baterie

**Počet bateriových modulů** 1

## Jednotky balení

Hmotnost balení (libry)	10,91 kg
Výška balení 1	15,2 cm
Šířka balení 1	36,8 cm
Délka balení 1	49,5 cm
Počet výrobků v balení 3	20

## Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Take-back	Take-back program available

## Záruční lhůta

Záruka	2 roky na opravu nebo výměnu
--------	------------------------------