

# Technický list

Specifikace



## Nízkoprofilová skříň NetShelter WX 6U pro montáž na stěnu, ventilátory 230 V

AR106VI

### Přehled

<b>Představení</b>	Skříň 6U pro montáž na stěnu od společnosti APC By Schneider Electric představuje inovativní způsob nasazení serverů a síťových zařízení v prostředí edge computing. Jedinečná nízkoprofilová konstrukce umožňuje montáž zařízení o velké hloubce na stěnu v kompaktním provedení, které ve srovnání s tradičními skříněmi pro montáž na stěnu méně zasahuje do okolí. Může být dodávána s předem integrovaným záložním bateriovým zdrojem APC Smart UPS, řešením NetBotz pro zabezpečení proti fyzickým a environmentálním hrozbám a naší cloudovou platformou pro vzdálené monitorování EcoStruxure IT, která zůstane připojena v prostředí edge computing!
<b>Dodací lhůta</b>	Obvykle dodávka do 2 týdnů

### Základní popis

<b>Main Input Voltage</b>	230 V
<b>Input Connection Type</b>	IEC 60320 C13
<b>Počet jednotek rámu</b>	6U

### Fyzický

<b>Barva</b>	Černá
<b>Výška</b>	64,8 cm
<b>Šířka</b>	35,3 cm
<b>Hloubka</b>	96,8 cm
<b>Hmotnost přístroje</b>	36,29 kg
<b>Upevnění</b>	Nástěnná
<b>Mounting preference</b>	No preference
<b>Montážní režim</b>	Not rack-mountable
<b>Montážní poloha</b>	Svislá
<b>Maximální hloubka montáže</b>	76,2 cm
<b>Minimum mounting depth</b>	76,2 cm
<b>Rack width</b>	19"
<b>Trvalé dovolené zatížení</b>	113,40 kg dynamický 113,40 kg statický

### Vstup

<b>Frekvence sítě</b>	50 Hz
-----------------------	-------

## Vyhovuje normám

Normy	UL 2416
-------	---------

## Okolní

Průtok vzduchu	103,83 l/s
----------------	------------

## Jednotky balení

Hmotnost balení (libry)	44,91 kg
-------------------------	----------

Výška balení 1	42,7 cm
----------------	---------

Šířka balení 1	106,4 cm
----------------	----------

Délka balení 1	73,4 cm
----------------	---------

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
-------------------------	-----------------------

Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
----------------	---------------------------------

Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
-------------------------------	-----

Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
------------------	--

Optimalizovaná energetická účinnost	Energeticky účinný produkt
-------------------------------------	----------------------------

Take-back	Take-back program available
-----------	-----------------------------

## Záruční lhůta

Záruka	5 let na opravu nebo výměnu
--------	-----------------------------