

Technický list

Specifikace



APC Easy UPS BVX 1200VA, 230V, AVR, Schuko Sockets

BVX1200LI-GR

Přehled

Dodací lhůta Obvykle na skladě

Základní popis

Vstupní napětí	AC 1 fáz.
Output voltage	230 V AC 1 fáz.
Jmenovitý výkon (W)	650 W
Jmenovitý výkon (VA)	1200 VA
Plug standard	Schuko
Nb of power socket outlets	4 Schuko
Délka kabelu	1,22 m
Počet kabelů	1
Typ baterie	Olověná baterie
Součást výrobku	Uživatelská příručka

Obecné

Max runtime	120 min
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS

Fyzický

Barva	Černá
Výška	19 cm
Šířka	14 cm
Hloubka	39 cm
Hmotnost přístroje	7,5 kg
Upevnění	Podlaha
Mounting preference	No preference

Montážní režim	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

Vstup

Frekvence sítě	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-snímání
Rozsah vstupního napětí	140...300 V 230 V AC
Cos φ	0,54

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)	650 W
Výstupní frekvence	50/60 Hz +/- 1 Hz synchr. se sítí
Topologie	Line interaktivní
Druh průběhu	Iterační aproximace sinusového průběhu
Full load runtime	00:01:00 650 W
Graph display	1
Half load runtime	00:05:00 300 W
Maximum configurable power in VA	1200 VA
Doba přepnutí	Typická 6 ms : maximální 10 ms

Vyhovuje normám

Certifikace výrobku	CE CB
Pravidla ochrany zařízení	Životnost: 50000 eur

Okolní

Provozní teplota	0...40 °C
Relativní vlhkost	0...95 % nekondenzující
Pracovní nadmořská výška	0...3000 m
Teplota okolí pro uskladnění	-15...40 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 % nekondenzující
Nadmořská výška pro skladování	0...3000 m
Úroveň hluku	40 dBA
Stupeň krytí IP	IP20

Baterie a doba běhu

Předinstalované baterie	0
Prázdné pozice baterií	0
Typická doba nabíjení	8 H
Napětí baterie	12 V
Kapacita baterie	9,0 Ah
Životnost baterie	2...3 rok
Možnost prodloužení doby chodu	0

Komunikace a správa

Řídicí panel	Diodová indikace stavu on line : napájeno baterií
Zvukové upozornění	Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie

Přepětová ochrana a filtrace

Energie rázu	273 J
--------------	-------

Jednotky balení

Hmotnost balení (libry)	8,5 kg
Výška balení 1	29,7 cm
Šířka balení 1	23,5 cm
Délka balení 1	49,5 cm
SCC14	10731304404603

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
------------------	--

Záruční lhůta

Záruka	2 roky na opravu nebo výměnu
--------	------------------------------