

# Technický list

Specifikace



## EasyRack42U/600/1000 Střecha, Boční panel Blk

ER6202

### Přehled

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Dodací Lhůta | Obvykle na skladě |
|--------------|-------------------|

### Základní popis

|                            |                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ Produktu Nebo Součástí | Rack enclosure                                                                                                                                              |
| Počet Jednotek Rámů        | 42U                                                                                                                                                         |
| Součást Výrobku            | Šachtový hardware<br>Klíč(e)<br>Stejně zaklínované dveře a boční panely<br>Vyrovnávací paty<br>Montážní hardware<br>Předinstalovaná kolečka<br>Boční panely |

### Fyzický

|                           |                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výška                     | 199,1 cm                                                                                   |
| Šířka                     | 60 cm                                                                                      |
| Hloubka                   | 100 cm                                                                                     |
| Hmotnost Přístroje        | 100,4 kg                                                                                   |
| Barva                     | Černá                                                                                      |
| Montážní Režim            | Not rack-mountable                                                                         |
| Maximální Hloubka Montáže | 83,82 cm                                                                                   |
| Minimum Mounting Depth    | 19,05 cm                                                                                   |
| Rack Width                | 19"                                                                                        |
| Marking                   | 18 gauge přední dveře<br>19 gauge rear door<br>16 gauge post<br>14 gauge EIA mounting rail |
| Trvalé Dovolené Zatížení  | 1199,75 kg statický<br>599,65 kg dynamický                                                 |

### Vyhovuje normám

|       |                     |
|-------|---------------------|
| Normy | UL 2416<br>EIA-310E |
|-------|---------------------|

### Jednotky balení

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Typ Balení 1              | PCE    |
| Počet Jednotek V Balení 1 | 1      |
| Výška Balení 1            | 212 cm |

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Šířka Balení 1    | 105 cm |
| Délka Balení 1    | 65 cm  |
| Hmotnost Balení 1 | 106 kg |
| Vrstvy Na Paletu  | 1      |

## Záruční lhůta

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| Záruka | 5 year repair or replace |
|--------|--------------------------|

Trvale udržitelný rozvoj



**Značka Green Premium™** je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty<sub>2</sub>.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)



Průhlednost   RoHS/REACH

Pohoda a výkon

✓

Nařízení Reach Bez Látek Svhc

✓

Informace Výjimce O Rohs

Ano

Certifikace a normy

|                                |                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nařízení Reach                 | <a href="#">Deklarace REACH</a>                                                                                                         |
| Směrnice Eu Rohs               | Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)<br><a href="#">Deklarace EU RoHS</a>                      |
| Nařízení China Rohs            | <a href="#">Prohlášení o nařízení China RoHS</a><br>Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS) |
| Informace O Životním Prostředí | <a href="#">Environmentální profil produktu</a>                                                                                         |