

# Technický list

Specifikace

## APC KVM 2G, analogový, 1 lokální uživatel, 16 portů



KVM0116A

### Přehled

**Dodací lhůta** Obvykle na skladě

### Základní popis

**Počet jednotek rámu** 1U

**Součást výrobku** CD se softwarem  
Instalační příručku  
Skříňové instalační konzole

### Fyzický

**Barva** Černá

**Výška** 4,3 cm

**Šířka** 42,4 cm

**Hloubka** 18,8 cm

**Hmotnost přístroje** 2,4 kg

**Montážní poloha** Čelní

**Mounting preference** No preference

**Montážní režim** Not rack-mountable

### Vyhovuje normám

**Certifikace výrobku** Registrováno cUL  
C-Tick  
CE  
EAC  
TAA shoda  
UL-AR  
VCCI třída A  
VDE

**Normy** FCC část 15 třída A  
ICES-003  
UL 60950-1

### Okolní

**Provozní teplota** 0...50 °C

**Pracovní nadmořská výška** 0...10000 ft

**Relativní vlhkost** 0...80 %

**Teplota okolí pro uskladnění** -20...60 °C

---

Nadmořská výška pro skladování	0,00...15240,00 m
--------------------------------	-------------------

---

Relativní vlhkost při uskladnění	0...80 %
----------------------------------	----------

---

## Jednotky balení

---

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

---

Package 1 Height	14,6 cm
------------------	---------

---

Package 1 Width	33 cm
-----------------	-------

---

Package 1 Length	61,9 cm
------------------	---------

---

Package 1 Weight	3,9 kg
------------------	--------

---

## Nabídka udržitelnosti

---

Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
------------------	--

---

Neobsahuje rtuť	Ano
-----------------	-----

---

Informace výjimce o RoHS	<a href="#">Ano</a>
--------------------------	---------------------

---

WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
------	---

---

## Záruční lhůta

---

Záruka	2 roky na opravu nebo výměnu
--------	------------------------------

---

## Doporučené náhradní produkty