

# Technický list

Specifikace



## APC Smart-UPS, Line Interactive, 1000VA, montáž do stojanu 2U, 230V, 4x zásuvka IEC C13, SmartConnect Port+SmartSlot, AVR, LCD

SMT1000RMI2UC

### Přehled

Představení	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Dodací lhůta	Obvykle na skladě

### Základní popis

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Jmenovitý výkon (W)	700 W
Jmenovitý výkon (VA)	1000 VA
Input Connection Type	IEC 320 C14
Nb of power socket outlets	4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
Počet jednotek rámu	2U
Počet kabelů	1
Typ baterie	Olověná baterie
Součást výrobku	Disk CD s dokumentací Instalační příručku Skříňové podpěrné lišty Kabel USB

### Obecné

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Product web sub-family	Cloud-enabled monitoring
Redundant	No

### Fyzický

Barva	Černá
-------	-------

Výška	8,6 cm
Šířka	43,2 cm
Hloubka	47,7 cm
Hmotnost přístroje	22,5 kg
Montážní poloha	Čelní
Mounting preference	Lower
Montážní režim	Montáž na rám
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

## Vstup

Rozsah vstupního napětí	151...302 V nastavitelná 160...286 V
Frekvence sítě	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-snímání

## Výstup

Harmonické zkreslení	Menší než 5 %
Maximum configurable power in VA	1000 VA
Max. nastavitelný výkon (W)	700 W
Doba přepnutí	Typická 6 ms : maximální 10 ms
Topologie	Line interaktivní
Druh průběhu	Sinusoida
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí

## Vyhovuje normám

Certifikace výrobku	CSA EAC RCM VDE
Normy	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2

## Okolní

Úroveň hluku	45 dBA
Tepelné ztráty	56 Btu/h
Pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
Provozní teplota	0...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-15...45 °C
Nadmořská výška pro skladování	0,00...15240,00 m
Relativní vlhkost	0...95 %
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 %

## Baterie a doba běhu

Doplňkové informace	Jmenovité výstupní napětí lze nastavit na 220 : 230 nebo 240 V
Možnost prodloužení doby chodu	0

Předinstalované baterie	0
Prázdné pozice baterií	0
Typická doba nabíjení	3 H
Počet bateriových modulů	1
Životnost baterie	4...6 rok
Battery power in VAH	336 VAh runtime
Nabíjecí výkon baterie (W)	112 W rated

## Komunikace a správa

Zvukové upozornění	Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : nastavitelná doba
Řídicí panel	Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
Nouzové vypínání	Volitelné
Volné sloty	1

## Přepěťová ochrana a filtrace

Energie rázu	459 J
Filtrace	Nepřetržitá vícepólová filtrace šumu : propuštěné přepětí podle ieee 0,3 % : nulová doba odezvy na klíčování : odpovídá ul 1449

## Jednotky balení

Hmotnost balení (libry)	31,45 kg
Výška balení 1	25,1 cm
Šířka balení 1	59,4 cm
Délka balení 1	60,3 cm
Počet výrobků v balení 3	8

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
Směrnice EU RoHS	V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	<a href="#">Ano</a>
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální profil produktu</a>
Životní cyklus	<a href="#">Informace o ukončení životnosti</a>
Optimalizovaná energetická účinnost	Energeticky účinný produkt
Take-back	Take-back program available

## Záruční lhůta

Záruka	3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii
--------	---