

Technický list

Specifikace



APC Smart-UPS, Line Interactive, 1500VA, montáž do stojanu 2U, 230V, 4x zásuvka IEC C13, SmartConnect Port+SmartSlot, AVR, LCD

SMT1500RMI2UC

Přehled

Představení	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Dodací lhůta	Obvykle na skladě

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Jmenovitý výkon (W)	1000 W
Jmenovitý výkon (VA)	1500 VA
Input Connection Type	IEC 320 C14
Nb of power socket outlets	4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers C13
Počet jednotek rámu	2U
Typ baterie	Olověná baterie
Součást výrobku	Instalační příručka Skříňové podpěrné lišty Kabel USB

Obecné

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Product web sub-family	Cloud-enabled monitoring
Redundant	No

Fyzický

Barva	Černá
Výška	8,6 cm

Šířka	43,2 cm
Hloubka	47,7 cm
Hmotnost přístroje	26,1 kg
Montážní poloha	Čelní
Mounting preference	Lower
Montážní režim	Montáž na rám
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

Vstup

Rozsah vstupního napětí	151...302 V nastavitelná 160...286 V
Frekvence sítě	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-snímání

Výstup

Harmonické zkreslení	Menší než 5 %
Maximum configurable power in VA	1500 VA
Max. nastavitelný výkon (W)	1000 W
Doba přepnutí	Typická 6 ms : maximální 10 ms
Topologie	Line interaktivní
Druh průběhu	Sinusoida
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí

Vyhovuje normám

Certifikace výrobku	CE EAC RCM TÜV VDE
Normy	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2

Okolní

Úroveň hluku	46 dBA
Tepelné ztráty	90 Btu/h
Pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
Provozní teplota	0...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-15...45 °C
Nadmořská výška pro skladování	0,00...15240,00 m
Relativní vlhkost	0...95 %
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 %

Baterie a doba běhu

Doplňkové informace	Jmenovité výstupní napětí lze nastavit na 220 : 230 nebo 240 V
Možnost prodloužení doby chodu	0

Předinstalované baterie	0
Prázdné pozice baterií	0
Typická doba nabíjení	3 H
Počet bateriových modulů	1
Životnost baterie	3...5 rok
Battery power in VAH	432 VAh runtime
Nabíjecí výkon baterie (W)	144 W rated

Komunikace a správa

Zvukové upozornění	Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie : zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie : nastavitelná doba
Řídicí panel	Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
Nouzové vypínání	Volitelné
Volné sloty	1

Přepěťová ochrana a filtrace

Energie rázu	459 J
Filtrace	Nepřetržitá vícepólová filtrace šumu : propuštěné přepětí podle ieee 0,3 % : nulová doba odezvy na klíčování : odpovídá ul 1449

Jednotky balení

Hmotnost balení (libry)	31,91 kg
Výška balení 1	25,1 cm
Šířka balení 1	59,4 cm
Délka balení 1	60,3 cm
Počet výrobků v balení 3	8

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Optimalizovaná energetická účinnost	Energeticky účinný produkt
Take-back	Take-back program available

Záruční lhůta

Záruka	3 roky, oprava nebo výměna (kromě baterie), a 2 roky na baterii
--------	---