

Technický list

Specifikace



APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1500 VA RM 230 V Síťová karta



SRTL1500RMXLI-NC

Přehled

Představení	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Dodací lhůta	Obvykle na skladě

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Jmenovitý výkon (W)	1350 W
Jmenovitý výkon (VA)	1500 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Nb of power socket outlets	8 IEC 60320 C13
Počet jednotek rámu	3U
Délka kabelu	1,83 m
Počet kabelů	1
Typ baterie	Li-Ion (lont lithia)
Součást výrobku	CD se softwarem Komunikační kabel Disk CD s dokumentací Instalační příručku Odnímatelná podpěra Kabel USB Záruční karta

Obecné

Product web sub-family	lont lithia
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Fyzický

Barva	Černá
Výška	12,8 cm
Šířka	43,2 cm
Hloubka	59 cm
Hmotnost přístroje	26,7 kg
Mounting preference	No preference
Montážní režim	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Montážní poloha	Svislá

Vstup

Frekvence sítě	40...70 Hz auto-snímání
----------------	-------------------------

Výstup

Max. nastavitelný výkon (W)	1350 W
Harmonické zkreslení	Méně než 2 %
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí
Činitel výkyvu	3:1
Topologie	Online s dvojí konverzí
Druh průběhu	Sinusoida
Bypass type	Vestavěný bypass
Maximum configurable power in VA	1500 VA

Vyhovuje normám

Certifikace výrobku	CE EAC RCM VDE
Označení	Označení CE

Okolní

Provozní teplota	0...40 °C
Relativní vlhkost	0...95 % nekondenzující
Pracovní nadmořská výška	0...10000 ft
Teplota okolí pro uskladnění	-15...45 °C
Relativní vlhkost při uskladnění	0...95 % nekondenzující
Nadmořská výška pro skladování	0,00...15240,00 m
Úroveň hluku	50 dBA
Tepelné ztráty	450 Btu/h
Stupeň krytí IP	IP20

Baterie a doba běhu

Předinstalované baterie	0
Prázdné pozice baterií	0
Typická doba nabíjení	6 H
Napětí baterie	48 V
Nabíjecí výkon baterie (W)	103 W rated
Battery power in VAH	585 VAh capacity 622 VAh runtime
Životnost baterie	5...10 rok
Battery option	XBP48RM1U-LI 1 1243 VAh XBP48RM1U-LI 2 1865 VAh XBP48RM1U-LI 3 2486 VAh XBP48RM1U-LI 4 3108 VAh
Možnost prodloužení doby chodu	1

Komunikace a správa

Volné sloty	0
Předinstalované karty SmartSlot™	Network management card 2 with environmental monitoring
Řídicí panel	Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
Zvukové upozornění	Akustická a vizuální varování seřazená podle závažnosti události
Nouzové vypínání	Ano

Přepěťová ochrana a filtrace

Energie rázu	340 J
--------------	-------

Jednotky balení

Hmotnost balení (libry)	46,86 kg
Výška balení 1	44,5 cm
Šířka balení 1	60 cm
Délka balení 1	85 cm
Počet výrobků v balení 3	6

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Optimalizovaná energetická účinnost	Energeticky účinný produkt
Take-back	Take-back program available

Záruční lhůta

Záruka

5 let na opravu nebo výměnu
