

# Fiche Produit

Spécifications



## Commutateur de transfert automatique pour rack, 230 V, 32 A, entrée IEC 309, 16 sorties C13 et 2 sorties C19

AP4424

! Ventes limitées pour les services

! La production de ce produit a été arrêtée le: 10 février 2023

! Fin de service imminente: 08 mars 2025

### Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

### Principales

Tension d'entrée principale	230 V
Tension de sortie principale	230 V
Input Connection Type	IEC 60309 32 A 2P + T
Nombre d'unité de rack	2U
Longueur de câble	2,44 m
Nombre de câbles	2
Equipement inclus	Supports de montage en rack Câble de configuration RS-232 Câble de configuration série

### Physique

Couleur	Noir
Hauteur	8,8 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	23,6 cm
Poids du produit	6,94 kg
Emplacement de montage	Façade Arrière
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Rack montée

### Entrée

Fréquence du réseau	50/60 Hz
Courant de ligne max	32 A
Limites du courant d'entrée	32 A
Load Capacity	7400 VA

## Sortie

Maximum Total Current Draw per Phase	32 A
Nombre de prises d'alimentation	16 CEI 60320 C13 2 CEI 60320 C19
Type de protection	Disjoncteur

## Conformité

Normes	EN 55022 class A FCC partie 15 classe A
--------	--

## Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...45 °C
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	5...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

## Emballage

Type d'emballage 1	Db
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	21 cm
Largeur de l'emballage 1	35,6 cm
Longueur de l'emballage 1	58,4 cm
Poids de l'emballage 1	9,43 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans plomb	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
Take-back	Take-back program available

## Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

## Remplacement(s) recommandé(s)

La référence AP4424 est remplacée par :

---

1x



APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch, 2U, 32A, 230V, 2 IEC 309 IN, 16 C13, 2 C19 OUT, 50/60 Hz  
AP4424A

---