

Fiche Produit

Spécifications



Commutateur de transfert automatique pour rack, 120 V, 30 A, entrée L5-30P, 16 sorties 5-20R

AP4453

! La production de ce produit a été arrêtée le: 08 mars 2023

! Fin de service imminente: 08 mars 2025

! Ventes limitées pour les services

Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

Principales

Tension d'entrée principale	120 V
Tension de sortie principale	120 V
Input Connection Type	NEMA L5-30P
Nombre d'unité de rack	2U
Longueur de câble	2,44 m
Nombre de câbles	2
Equipement inclus	Matériel de montage Supports de montage en rack Câble de configuration série

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	8,8 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	23,6 cm
Poids du produit	6,33 kg
Emplacement de montage	Façade Arrière
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Rack montée

Entrée

Fréquence du réseau	50/60 Hz
Courant nominal (In)	24 A
Courant de ligne max	30 A
Limites du courant d'entrée	30 A
Load Capacity	2880 VA

Sortie

Maximum Total Current Draw per Phase	30 A
Nombre de prises d'alimentation	16 NEMA 5-20R
Type de protection	Disjoncteur

Conformité

Normes	EN 55022 class A FCC partie 15 classe A
--------	--

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...45 °C
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	5...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	21 cm
Largeur de l'emballage 1	35,6 cm
Longueur de l'emballage 1	58,4 cm
Poids de l'emballage 1	8,82 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans plomb	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

Remplacement(s) recommandé(s)

La référence AP4453 est remplacée par :

1x



APC NetShelter Rack Automatic Transfer Switch, 2U, 30A, 120V, 2 L5-30P IN, 16
5-20R OUT, 50/60Hz
AP4453A
