

Fiche Produit

Spécifications



APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19, IEC309 Cord

APDU9959EU3

Présentation

Lead Time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Couleur	Noir
Type Du Pdu	Commuté
Cord Length	3,00 m
Nombre De Câbles	1
Equipement Inclus	Guide d'installation Cordon d'alimentation à verrouillage Supports de montage en rack Guide de sécurité

Complémentaires

Tension D'Entrée Principale	230 V
Hauteur	179,4 cm
Largeur	5,5 cm
Tension De Sortie Principale	230 V
Profondeur	4,6 cm
Poids Du Produit	5,61 kg
Emplacement De Montage	Côté
Montage Préconisé	No preference
Type De Connexion Entrée	CEI 60309 16 A 2P + T CEI 60320 C20
Mode D'Installation	Non montable en rack
Rack Units	0U
Compatible Usb	No
Position De Montage	Vertical
Protocole De Communication	SNMP Redfish
Tension Admissible	220...240 V
Courant De Ligne Max	16 A
Limites Du Courant D'Entrée	16 A
Capacité De Chargement	3700 VA
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Total Number Of Outlets	21 CEI 60320 C13 3 CEI 60320 C19
-------------------------	-------------------------------------

Type De Réseau De Communication	10/100/1000BASE-T
---------------------------------	-------------------

Environnement

Certifications Du Produit	FCC partie 15 classe A VDE RCM EAC
---------------------------	---

Normes	EN 55022 class A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ICES-003
--------	--

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-5...60 °C
--	------------

Humidité Relative	5...95 %
-------------------	----------

Altitude De Fonctionnement	0...10000 ft
----------------------------	--------------

Température Ambiante De Stockage	-25...65 °C
----------------------------------	-------------

Humidité Relative De Stockage	5...95 %
-------------------------------	----------

Altitude De Stockage	0,00...15240,00 m
----------------------	-------------------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur De L'Emballage 1	200,2 cm
--------------------------	----------

Largeur De L'Emballage 1	11,4 cm
--------------------------	---------

Longueur De L'Emballage 1	16,5 cm
---------------------------	---------

Poids De L'Emballage 1	8,59 kg
------------------------	---------

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deeee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)