

# Fiche Produit

Spécifications



## Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SV, 42 unités, 600 mm de largeur x 1060 mm de profondeur, noir

AR2400

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

### Présentation

Présentation	Armoire informatique universelle pour applications de serveur et de mise en réseau à densité faible à moyenne. Largeur compacte pour optimiser l'espace des centres informatiques. Hauteur 42U pour passer facilement les portes.
Lead time	Généralement disponible en stock

### Principales

Nombre d'unité de rack	42U
Equipement fournis	Matériel pour montage en compartiment Portes Touche(s) Portes et panneaux latéraux à codage identique Pieds de réglage Matériel de montage Roulettes pré-installées 4xSupports boulonnés Haut Panneaux latéraux Fiche de déballage

### Physique

Hauteur	205,7 cm
Largeur	60 cm
Profondeur	106 cm
Poids du produit	112,2 kg
Couleur	Noir
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack
Profondeur de montage maximale	77,72 cm
Profondeur de montage minimale	16,76 cm
Largeur du rack	19"
Marquage	Calibre 14 rail de montage EIA Calibre 16 porte avant Calibre 18 poste Calibre 16 porte arrière Calibre 19 toit Calibre 18 panneaux latéraux
Charge permanente admissible	459,94 kg dynamique

## Conformité

Normes	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	218,1 cm
Largeur de l'emballage 1	116 cm
Longueur de l'emballage 1	74 cm
Poids de l'emballage 1	131,5 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Take-back	Take-back program available

## Garantie contractuelle

Garantie	5 ans réparation ou remplacement
----------	----------------------------------

## Remplacement(s) recommandé(s)