

# Fiche Produit

Spécifications



## Câble de distribution des données APC noir, CAT6 UTP CMR 6XRJ-45, 19 PI (5,7 M)

DDCC6-019

### Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

### Principales

Longueur de câble 5,79 m

Équipement inclus Manuel utilisateur

Accessoires associés Tableau de raccordement

### Physique

Couleur Noir

Hauteur 8,9 cm

Largeur 34,3 cm

Profondeur 34,3 cm

Poids du produit 2,16 kg

Mode d'installation Non montable en rack

Connecteur B RJ45 femelle Cat Cat 6 passage intégral

Connecteur A RJ45 femelle Cat Cat 6 passage intégral

### Sortie

Nombre de ports 6

### Conformité

Certifications du produit Conformité TAA  
listé UL  
reconnu UL

### Environnement

Humidité relative de stockage 0...95 %

Altitude de stockage 0,00...3048,00 m

Température de l'air ambiant en fonctionnement -15...45 °C

Humidité relative 0...95 %

Altitude de fonctionnement 0...10000 ft

---

Température ambiante de stockage	-15...45 °C
----------------------------------	-------------

## Emballage

---

Type d'emballage 1	Db
--------------------	----

---

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

---

Hauteur de l'emballage 1	8,9 cm
--------------------------	--------

---

Largeur de l'emballage 1	34,3 cm
--------------------------	---------

---

Longueur de l'emballage 1	34,3 cm
---------------------------	---------

---

Poids de l'emballage 1	2,6 kg
------------------------	--------

## Durabilité de l'offre

---

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
-------------------	---

---

DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
------	--

## Garantie contractuelle

---

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

## Remplacement(s) recommandé(s)