

# Fiche Produit

Spécifications



## Nacelle de détection pour salle NetBotz 155

NBPD0155

### Présentation

Présentation	Module capteur optimisé pour montage mural pouvant reconnaître jusqu'à 4 capteurs universels.
Lead time	Généralement disponible en stock

### Principales

Equipement inclus	Attache-câbles CD de documentation Guide d'installation Pattes de fixation murale
-------------------	--

### Généralités

Nombre de ports de capteur universel	4
--------------------------------------	---

### Physique

Hauteur	14,6 cm
Largeur	13,5 cm
Profondeur	3,85 cm
Poids du produit	0,2 kg
Support de montage	Mural
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack

### Conformité

Normes	FCC partie 15 classe A ICES-003
Certifications du produit	AS/NZS 3548 (C-Tick) classe A Répertorié cUL CE directive BT 2006/95/EC PSE listé UL VCCI classe A VDE

### Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...45 °C
--	-----------

Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de stockage	-15...65 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,4 kg
Hauteur de l'emballage 1	26 cm
Largeur de l'emballage 1	28,6 cm
Longueur de l'emballage 1	16,5 cm

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
-------------------	---

DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------