

Fiche Produit

Spécifications

Moniteur de rack NetBotz 570

NBRK0570



! La production de ce produit a été arrêtée le: 21 avril 2022

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Présentation

Présentation	Reconnaît jusqu'à 4 modules caméra externes, 12 modules capteur et jusqu'à 78 capteurs universels.
Lead time	Généralement disponible en stock

Principales

Nombre d'unité de rack	1U
Nombre de câbles	1
Protocole de communication	DHCP DNS HTTP HTTPS SMTP SOCKS TCP/IP

Equipement inclus	Cordon d'alimentation détachable propre au pays CD de documentation Guide d'installation Supports de montage en rack Sonde de température/humidité Câble USB
-------------------	---

Accessoires associés	Capteur 4 - 20 mA Module caméra 120 Module adaptateur TCF 120 Module capteur rack 150 Module à capteurs de la salle 155 Module à capteurs 120 Pelco IPSD4N-W0 Caméras cctv analogiques via module adaptateur usb cctv Module caméra usb netbotz Caméra NTSC Caméra PAL Pelco IP110-CHV9 Pelco IP3701H-2
----------------------	---

Généralités

Tarif Support Caméra	Jusqu'à 30 fps
Résolution de l'afficheur	Jusqu'à 1280x1024
Type de Connexion de Capteur Externe	Entrées de capteur 4-20 ma 4 Témoin d'alarme 1 Détecteur de fuites de fluide en rampe 1 Sorties relais 2
Capteurs universels supportés	0-5 V Contact porte Contact sec Humidité Fumée Fuites ponctuelles de fluide

Température
Vibration

Nombre de ports de capteur universel	6
Nombre de modules à capteurs pris en charge	12
Nombre de capteurs universels pris en charge	72
Nombre de caméras prises en charge	4 en réseau 4 USB

Physique

Hauteur	4,3 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	9,3 cm
Poids du produit	1,74 kg
Emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Rack montée

Conformité

Normes	FCC partie 15 classe A ICES-003
Certifications du produit	AS/NZS 3548 (C-Tick) classe A Répertorié cUL CE GOST IRAM directive BT 2006/95/EC NOM listé UL VCCI classe A VDE

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...45 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de stockage	-15...65 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

Communication et gestion

Type de réseau de communication	RJ45 10/100 Base-T
---------------------------------	--------------------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2,86 kg
Hauteur de l'emballage 1	11,4 cm
Largeur de l'emballage 1	54,6 cm
Longueur de l'emballage 1	22,9 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

Remplacement(s) recommandé(s)

La référence NBRK0570 est remplacée par :

1x



Moniteur de rack NetBotz 750
NBRK0750