

Fiche Produit

Spécifications



Cartouche de batterie de recharge APC #24

RBC24

Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

Principales

Type de produit ou équipement Cartouche de batterie de remplacement

Nombre de câbles 1

Type de batterie Batterie au plomb scellée

Équipement inclus
Tous les connecteurs nécessaires
Guide de recyclage de batteries
Enceinte ou bac métallique de batteries
Emballage réutilisable
Guide d'installation

Physique

Couleur Noir

Hauteur 8,3 cm

Largeur 21,6 cm

Profondeur 34,3 cm

Poids du produit 11,96 kg

Mode d'installation Non montable en rack

Compatible USB No

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement 0...40 °C

Altitude de fonctionnement 0...10000 ft

Humidité relative 0...95 %

Température ambiante de stockage -15...45 °C

Altitude de stockage 0,00...15240,00 m

Humidité relative de stockage 0...95 %

Batteries & durée de fonctionnement

Créneau de batterie vide 0

Batteries pré-installées	0
Montage de l'appareil	Cartouche de batterie fermée
Nombre de quantité de batterie de rechange	1
Remplacement de batterie	

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	15,2 cm
Largeur de l'emballage 1	36,8 cm
Longueur de l'emballage 1	49,5 cm
Poids de l'emballage 1	12,6 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	1 an, réparation ou remplacement
----------	----------------------------------

Remplacement(s) recommandé(s)