

Hoja de características del producto

Especificaciones



Juego de cable de alimentación (6 ea), cierre, C13 a C14 (90 grados), 1,8 m

AP8706R-WW

Visión general

Presentación	Libere espacio y asegure los cables de alimentación entre las PDU montadas en rack y el equipo de TI adjunto gracias a este exclusivo método de retención, que resulta muy sencillo de utilizar. Mientras que estos cables se adaptan a cualquier receptáculo o toma de alimentación IEC estándar, la función de "bloqueo" estará habilitada únicamente en el caso de las PDU en rack de la serie AP8000 de APC o de los equipos de TI con receptáculos de bloqueo incorporados. Estos conectores de bloqueo reducen la probabilidad de desconectar accidentalmente los cables y de que se produzca una caída de carga.
---------------------	---

Plazo de entrega	Generalmente en existencias
-------------------------	-----------------------------

Principal

Input Connection Type	IEC 60320 C14
Longitud de cable	1,83 m
Número de cables	6
Equipo suministrado	3 Cables de Acoplamiento de de ángulo izquierdo 3 Cables de Acoplamiento de de ángulo derecho

Descripción física

Color	Negro
Altura	24 cm
Anchura	7,5 cm
Profundidad	5,5 cm
Peso del producto	1,35 kg
Mounting preference	No preference
Tipo de montaje	En cordón de luminaria

Entrada

Max line current	10 A
Input current limits	10 A

Salida

Máxima Tensión Total consumida por fase	10 A
Number of power socket outlets	1 IEC 60320 C13
Longitud de Cable	1,83 m

Conformidad

Certificaciones de producto	CCC PSE VDE
-----------------------------	-------------------

Descripción medioambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...70 °C
Humedad relativa	20...80 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...75 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	20...80 %
Altitud de almacenamiento	0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Peso del empaque (Lbs)	1,35 kg
Paquete 1 Altura	24 cm
Paquete 1 ancho	7,5 cm
Paquete 1 Longitud	5,5 cm
Número de unidades en el paquete 3	300

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin plomo	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Take-back	Take-back program available

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	2 años para reparaciones o recambios
---------------------	--------------------------------------