

Hoja de características del producto

Especificaciones



APC Replacement Battery Cartridge #178

APCRBC178

Principal

Main Input Voltage	12 V
Tipo de producto o componente	Replacement battery cartridge ((*))
Main Output Voltage	12 V
Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Equipo suministrado	Manual de usuario

Descripción física

Color	Negro
Altura	151 mm
Anchura	99 mm
Profundidad	65 mm
Peso del producto	2,15 kg
Mounting preference	No preference
Tipo de montaje	En cordón de luminaria

Salida

Capacidad de la batería	7 Ah
-------------------------	------

Conformidad

Certificaciones de producto	UL 1778 5ta edición
Normas	UL 1778 5ª edición

Descripción medioambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Humedad relativa	0...85 %
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...50 °C
Altitud de almacenamiento	0,00...3048,00 m

Humedad Relativa de Almacenamiento	0...95 %
------------------------------------	----------

Baterías y tiempo de autonomía

Colocación de batería	Batería interna
Bloques de baterías por serie	6
Ranuras de la batería vacías	0
Módulos de baterías incluidos	0
Montaje del dispositivo	Built-in
Voltaje de batería	12 V
Cantidad de RBC™	1

Batería de repuesto

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	19,5 cm
Paquete 1 Ancho	39,5 cm
Paquete 1 Longitud	49,5 cm
Paquete 1 Peso	14,8 kg
SCC14	50731304434158

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	2 years repair or replace
---------------------	---------------------------

Sustituciones recomendadas