

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Interrupción de circuito de 3 polos, 400 A, Tipo T5 para Symmetra PX250/500 kW

PD3P400AT5B

### Visión general

**Plazo De Entrega** Pedido especial - Llame para informarse sobre los plazos de entrega

### Principal

**Main Input Voltage** 480 V 3 fases  
400 V 3 fases

**Main Output Voltage** 480 V3 fases  
400 V3 fases

**Output Connector Type** Conexión directa 3-wire (3P) 1

**Equipo Suministrado** Guia de instalación

### Descripción física

**Altura** 43,2 cm

**Ancho** 55,9 cm

**Profundidad** 54,6 cm

**Peso Del Producto** 6,82 kg

**Ubicación De Montaje** Frontal

**Mounting Preference** No preference

**Tipo De Montaje** En cordón de luminaria

### Entrada

**Max Line Current** 400 A

**Frecuencia De Red** 50/60 Hz

### Salida

**Máxima Tensión Total Consumida  
Por Fase** 400 A

### Conformidad

**Certificaciones De Producto** CE  
Registrado por UL

### Medioambiental

**Temperatura Ambiente De  
Funcionamiento** 0...40 °C

**Temperatura Ambiente De  
Almacenamiento** -15...40 °C

## Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	43,2 cm
Paquete 1 Ancho	54,6 cm
Paquete 1 Longitud	55,9 cm
Paquete 1 Peso	7,8 kg

## Garantía contractual

Periodo De Garantía	1 año para la reparación o sustitución
---------------------	--

## Sostenibilidad

La **etiqueta Green Premium™** refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO<sub>2</sub>.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

Directiva Rohs Ue

Bajo investigación

---