

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## PDU DE BYPASS DE SERVICIO DE APC, 230 V 10 A CON (6) IEC C13

SBP1500RMI

### Visión general

Plazo de entrega Generalmente en existencias

### Principal

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Número de unidad de rack	2U
Longitud de cable	1,98 m
Número de cables	1
Equipo suministrado	Manual de usuario Brackets de Montaje en Bastidor

### Descripción física

Color	Negro
Altura	8,9 cm
Anchura	43,2 cm
Profundidad	7,6 cm
Peso del producto	2 kg
Ubicación de montaje	Frontal
Mounting preference	No preference
Tipo de montaje	Con montaje en bastidor

### Entrada

Frecuencia de red	50/60 Hz
Acceptable Input Voltage	220...240 V
Max line current	10 A
Input current limits	10 A
Load Capacity	1500 VA
Load Power Factor Range	0...1

## Salida

Máxima Tensión Total consumida por fase	10 A
Number of power socket outlets	6 IEC 60320 C13 1 IEC Jumpers
Número de salidas de toma de alimentación	6
Tipo de protección	Interruptor automático
Longitud de Cable	1,22 m
Eficacia	99 %

## Conformidad

Certificaciones de producto	VDE
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

## Descripción medioambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...15000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	0...95 %
Altitud de almacenamiento	0,00...15240,00 m

## Unidades de embalaje

Package 1 Height	15,1 cm
Package 1 Width	46,3 cm
Package 1 Length	29,5 cm
Package 1 Weight	3,5 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	56
Package 2 Height	113 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	195,608 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

## Garantía contractual

---

Periodo de garantía 2 años para reparaciones o recambios

## Sustituciones recomendadas