

Fiche technique du produit

Spécifications



Cartouche de batterie de recharge APC #118

APCRBC118

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

Principales

Type de produit ou équipement Cartouche de batterie de remplacement

Type de batterie Batterie au plomb scellée

Équipement inclus
Tous les connecteurs nécessaires
Guide de recyclage de batteries
Guide d'installation
Emballage réutilisable

Physique

Hauteur 7,6 cm

Largeur 20,3 cm

Profondeur 58,4 cm

Poids du produit 22,27 kg

Mode d'installation Non montable en rack

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement 0...40 °C

Altitude de fonctionnement 0...10000 ft

Humidité relative 0...95 %

Température ambiante de stockage -15...45 °C

Altitude de stockage 0,00...15240,00 m

Humidité relative de stockage 0...95 %

Batteries & durée de fonctionnement

Modules de batteries par chaîne 10

Créneau de batterie vide 0

Batteries pré-installées 0

Montage de l'appareil Cartouche de batterie fermée

Tension de la batterie 120 V

Nombre de quantité de batterie de rechange 1

Remplacement de batterie

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 22,8 cm

Largeur de l'emballage 1 39,3 cm

Longueur de l'emballage 1 76,1 cm

Poids de l'emballage 1 25,18 kg

SCC14 731304282686

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
[Déclaration RoHS UE](#)

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil de circularité [Informations de fin de vie](#)

Take-back Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie 1 an, réparation ou remplacement

Remplacement(s) recommandé(s)