

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Baie EasyRack 800mm/48U/1200mm avec toit, sans panneau latéral, roulettes, noir

ER8820

Statut commercial : Commercialisé

### Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

### Principales

Nombre d'unité de rack 48U

Equipement fournis  
Matériel pour montage en compartiment  
Touche(s)  
Portes  
Pieds de réglage  
Matériel de montage  
Roulettes pré-installées

### Physique

Hauteur 225,8 cm

Largeur 80 cm

Profondeur 120 cm

Poids du produit 114 kg

Couleur Noir

Mode d'installation Non montable en rack

Profondeur de montage maximale 104,14 cm

Profondeur de montage minimale 24,16 cm

Largeur du rack 19"

Marquage  
Calibre 18 porte avant  
Calibre 19 porte arrière  
Calibre 16 poste  
Calibre 14 rail de montage EIA

Charge permanente admissible 1199,75 kg statique  
599,65 kg dynamique

### Conformité

Normes  
UL 2416  
UL 60950-1  
EIA-310E

### Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	239 cm
Largeur de l'emballage 1	85 cm
Longueur de l'emballage 1	125 cm
Poids de l'emballage 1	123 kg

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

## Garantie contractuelle

Garantie	5 year repair or replace
----------	--------------------------

## Remplacement(s) recommandé(s)