Fiche technique du produit

Spécifications

SmartUPS C - batterie Li Ion - 2U Rack faible profondeur - 750VA - SmartConnect

SMTL750RMI2UC

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Lead Time	Généralement disponible en stock

Principales

Tension D'Entrée Principale	230 V
Autre Tension D'Entrée	220 V 240 V
Tension De Sortie Principale	230 V
Autre Tension De Sortie	220 V 240 V
Puissance Nominale En W	600 W
Puissance Nominale En Va	750 VA
Type De Connexion Entrée	CEI 60320 C14
Type De Connexion Sortie	6 CEI 60320 C13 2 CEI Jumpers
Nombre D'Unité De Rack	2U
Type De Batterie	Li-Ion (Lithium-Ion)
Equipement Fournis	Câble USB Câble Ethernet Supports de montage en rack Vis Rondelle Rails de support de montage en rack

Complémentaires

Package Logiciel	SmartConnect software pour surveillance alimentation à distance disponibilité des fonctionnalités varie selon les conditions d'utilisation

Batteries & durée de fonctionnement

Autonomie	View Runtime Graph
Efficacité	View Efficiency Graph
Commentaires Sur Le Graphique De La Batterie	Ce graphique se base sur les données d'autonomie actuelles mesurées. Toutes les mesures ont été prises avec de nouvelles batteries à pleine charge et une charge résistive équilibrée (PF = 1,0). Les durées d'autonomie actuelles peuvent différer des valeurs de ce graphique. Les durées d'autonomie actuelles dépendent de plusieurs variables telles que l'âge de la batterie, le niveau de charge de la batterie, les conditions environnementales et les caractéristiques de la charge connectée.

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Runtime Étendu	0
Temps De Recharge De La Batterie	3 H
Conception Durée De Vie De La Batterie	8…10 année(s)
Puissance De Charge De La Batterie (Watts)	50 W nominal

Généralités

Sous-Catégorie De Produits Web	Cloud-enabled monitoring
Redondance	No

Physique

Couleur	Noir avec face avant argentée
Hauteur	8,6 cm
Largeur	43,8 cm
Profondeur	31,8 cm
Poids Du Produit	15,4 kg
Montage Préconisé	Plus bas
Mode D'Installation	Rack montée
Compatible Usb	Yes

Entrée

Type De Protection En Entrée	Disjoncteur
Limites De La Tension D'Entrée	151...302 V réglable 160...286 V
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique

Sortie

Facteur De Crête	3:1
Distorsion Harmonique	Moins de 5 %
Puissance Configurable Max. (Va)	750 VA
Puissance Configurable Max. (Watts)	600 W
Temps De Transfert	6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum
Type Ups	Line interactive
Wave Type	Sinusoïde
Fréquence De Sortie (Sync À Secteur)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau

Conformité

Certifications Du Produit	C-Tick CE EAC
Normes	EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018

Environnement

Niveau Acoustique	41 dBA

Dissipation Thermique	135 Btu/h
Altitude De Fonctionnement	0...10000 ft
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	0…40 °C
Température Ambiante De Stockage	-15…45 °C
Altitude De Stockage	0,00…7620,00 m
Degré De Protection Ip	IP20
Humidité Relative	0…95 % sans condensation
Humidité Relative De Stockage	0…95 % sans condensation

Communication et gestion

Alarme	Alarme audible et visible
Paneau De Configuration	Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Emplacement Disponible	1
Support Port De Communication	Port ethernet SmartConnect: pour surveillance cloud disponibilité des fonctionnalités varie selon les conditions d'utilisation
Alarme	Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive

Parasurtenseur et filtrage

Taux D'Énergie De Surintensité	645 J
Filtrage	Antiparasite continu multipol: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	22,9 cm
Largeur De L'Emballage 1	47,2 cm
Longueur De L'Emballage 1	58,4 cm
Poids De L'Emballage 1	18,6 kg

Garantie contractuelle

Garantie	5 ans réparation ou remplacement

Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO_2.

En savoir plus sur Green Premium >

Transparence

RoHS/REACh

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure	
Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie