

Product data sheet

Specifications



APC Easy UPS On-Line, 6kVA/6kW, Rackmount 4U, 230V, Hard wire 3-wire(1P+N+E) outlet, Intelligent Card Slot, LCD, W/ rail kit

SRV6KRIRK

Overview

Presentation	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Lead Time	通常貨源充足
主	
Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 伏 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
额定功率 [W]	6000 W
额定功率 [Va]	6000 VA
输出连接器类型	硬接線 3-線 (1PH+N+G) 1
机架单元数	4U
Provided Equipment	1 使用者手冊 1 RS-232 配置纜線 2 機架式支架 2 機架式支援導軌 1 external battery pack 1 battery cable 使用者手冊

電池與運轉時間

Run Time	View Runtime Graph
Efficiency	View Efficiency Graph
電池类型	封的電池
电源电压	192V
預安裝的電池	0
空電池槽	0
典型充電時間	4 小时
電池使用寿命	3...5 年
電池充電功率 (瓦特)	235 W rated

通用

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

已填充功率模块插槽数量	0
空闲功率模块插槽数量	0
冗余	No

實體標示

顏色	黑色 RAL 7010)
高度	17.3 cm
寬度	43.8 cm
深度	71.0 cm
產品重量	61 kg
安裝位置	正面
安裝偏好	Lower
安裝類型	Rack-mounted
Usb 兼容	Yes
安裝位置	水平方向

輸入

滿載時的效率	110...300 V 60 % load 176...300 V 全負荷
輸入连接器数量	1 硬接線 3-線 (1PH+N+G)
網絡頻率	40...70 Hz 自動感應

輸出

最大可配置功率 (伏安)	6000 VA
最大可配置功率 (W)	6000 W
輸出頻率 (與市電同步)	50/60 Hz +/- 3 Hz 與市電同步
谐波失真	1 %
拓樸	在線雙變換式
波形类型	正弦波
滿載時的效率	94 % 全負荷)
其它参数	可配置 220 : 230 或 240 額定輸出電壓
旁路类型	內部旁路 (自動與手動)
波峰系数	3 : 1

認證與保固

產品証明	CE UKCA EAC TISI
標準	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

環境

工作環境溫度	0...40 °C
--------	-----------

相對濕度	0...95 % 非凝結
運行高度	0...3000 m
存儲環境溫度	-15...60 °C
相對貯藏濕度	0...95 % 非凝結
存儲高度	0...15000 m
声响级别	55 dBA
在线运行发散热量	1172 Btu/h
Ip防護等級	IP20

交流與管理

警报	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
緊急關機 (Epo)	是的
空闲槽	1
控制台	多功能 LCD 狀態與控制主控台

突波保護與篩選

突波吸收能力	600 J
--------	-------

Packing units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	123.19 cm
Package 1 Width	83.6 cm
Package 1 Length	60 cm
Package 1 Weight	71 kg

合約保證

保養	2 years repair or replace
----	---------------------------

Sustainability

Nhãn Green Premium™ là cam kết của Schneider Electric trong việc mang lại các sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium hứa hẹn tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm thông minh và ít CO₂.

[Learn more about Green Premium >](#)



Transparency RoHS/REACH

Well-being performance

 無水銀

 RoHS 豁免資料 [是](#)

Certifications & Standards

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

歐盟 RoHS 指令 符合豁免条件

環境披露 [產品環境概況](#)

循環性概況 [產品使用終期資訊](#)