

Termékadatlap

Műszaki adatok



Rack ATS, 230 V, 32 A, IEC 309 be, (16) C13 (2) C19 ki



AP4424

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2024. nov. 1.

! Kifutó termék

Áttekintés

Átfutási Idő Általában van raktáron

Fő jellemzők

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60309 32 A 2P + F
Polcégységek Száma	2U
Kábelhossz	2,44 m
Vezetékek Száma	2
Tartozék	Keretszerelésű konzolok RS-232 konfiguráció kábel Soros beállítókábel

Fizikai

Szín	Fekete
Magasság	8,8 cm
Szélesség	43,2 cm
Mélység	23,6 cm
Nettó Súly	6,94 kg
Szerelési Hely	Mellső Hátsó
Mounting Preference	No preference
Szerelési Mód	Polcra szerelhető

Bemenet

Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Max Line Current	32 A
Input Current Limits	32 A
Terhelhetőség	7400 VA

Kimenet

Maximális Teljes Áramfelvétel Fázisonként 32 A

Number Of Power Socket Outlets	16 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
Védelem Típusa	Megszakító védelem

Megfelelőség

Szabványok	EN 55011 B osztály FCC part 15 class B
------------	---

Környezetvédelem

Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-5...45 °C
Relatív Páratartalom	5...95 %
Működési Magasság	0...10000 m
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-25...65 °C
Tárolási Viszonylagos Nedvességtartalom	5...95 %
Tárolási Magasság	0,00...15240,00 m

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	21 cm
1. Csomag Szélessége	35,6 cm
1.Csomag Hossza	58,4 cm
1. Csomag Súlya	9,43 kg

Garancia

Garancia	2 éves javítási vagy cseregarancia
----------	------------------------------------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson. A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO₂-kibocsátását.

[Részletek a Green Premium programról >](#)







Take-back

Átláthatóság

RoHS/REACH

Erőforrás-teljesítmény



Take-Back Program Available

Jólléti teljesítmény



Ólommentes



Higanymentes



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ