

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 to C14, 1.2m, Red

AP8704S-WWX340

### Áttekintés

Átfutási idő Általában van raktáron

### Fő jellemzők

Input Connection Type IEC 60320 C14

Kábelhossz 1,22 m

Kábelek száma 6

### Fizikai

Szín Vörös

Magasság 24 cm

Szélesség 7 cm

Mélység 4,5 cm

Súly 1,01 kg

Mounting preference No preference

Szerelési mód Not rack-mountable

### Bemenet

Max line current 10 A

Input current limits 10 A

### Kimenet

Max current draw 10 A

Number of power socket outlets 1 IEC 60320 C13

Kábelhosszúság 1,22 m

### Megfelelőség

Termék minősítések CCC  
PTB  
VDE, C csoport

## Környezeti

Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	0...70 °C
Relatív páratartalom	20...80 %
Működési magasság	0...10000 m
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-25...75 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom	20...80 %
Tárolási magasság	0,00...15240,00 m

## Csomagolási egység

1. csomag súlya	1,01 kg
1. csomag magassága	24 cm
1. csomag szélessége	7 cm
1. csomag hosszúsága	4,5 cm

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A termék környezeti profilja</a>
Körkörösségi profil	<a href="#">Élettartam végére vonatkozó információ</a>
Optimalizált energiahatékonyság	Energiahatékony termék
Take-back	Take-back program available

## Garancia

Garancia	2 éves javítási vagy cseregarancia
----------	------------------------------------