

Termékadatlap

Műszaki adatok



APC csereakkumulátor #141

APCRBC141



Áttekintés

Átfutási idő Általában van raktáron

Fő jellemzők

Akkumulátor típusa Lead gel
Adott termék Akkumulátor-újrahasznosítási útmutató

Fizikai

Szín Fekete
Magasság 7,6 cm
Szélesség 21 cm
Mélység 40 cm
Súly 11,7 kg
Szerelési mód Not rack-mountable

Környezeti

Üzemi környezeti levegő hőmérséklet 0...40 °C
Működési magasság 0...10000 m
Relatív páratartalom 0...95 % nem kondenzálódó
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -15...45 °C
Tárolási magasság 0,00...15240,00 m
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom Nem kondenzálódó 0...95 %

Akkumulátorok és működési idő

Üres akkumulátornyílások 0
Előtelepített akkumulátorok 0
Készülék rögzítése Zárt akkumulátorszekrény
Csereakkumulátorok száma 1

Csomagolási egység

1. csomag súlya	13,15 kg
1. csomag magassága	20,3 cm
1. csomag szélessége	34,3 cm
1. csomag hosszúsága	52,1 cm
Egységek száma az 3. csomagban	16

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Ólommentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ
Take-back	Take-back program available

Garancia

Garancia	1 év javítási vagy cseregarancia
----------	----------------------------------