

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## Easy PDU, Metered, Zero U, 32A, 230V, (20)C13 & (4)C19 ; IEC309

EPDU1132M

### Áttekintés

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Átfutási Idő | Általában van raktáron |
|--------------|------------------------|

### Fő jellemzők

|                 |                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szín            | Fekete                                                                                                                     |
| Pdu Típusa      | Mérőórás                                                                                                                   |
| Cord Length     | 3,00 m                                                                                                                     |
| Vezetékek Száma | 1                                                                                                                          |
| Tartozék        | Szerelési útmutató<br>Szerszám nélküli szerelést lehetővé tevő készlet<br>Felhasználói kézikönyv<br>Függőleges tartókonzol |

### Kiegészítő jellemzők

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Input Voltage                   | 200 V<br>208 V<br>230 V             |
| Magasság                        | 117,5 cm                            |
| Szélesség                       | 6,2 cm                              |
| Output Voltage                  | 230 V                               |
| Mélység                         | 4,44 cm                             |
| Nettó Súly                      | 3,72 kg                             |
| Szerelési Hely                  | Oldal                               |
| Mounting Preference             | No preference                       |
| Input Plug Type                 | IEC 60309 32 A 2P + F               |
| Szerelési Mód                   | Polcra szerelhető                   |
| Rack Units                      | 0U                                  |
| Szerelési Pozíció               | Függőleges                          |
| Elfogadható Bemeneti Feszültség | 220...240 V                         |
| Max Line Current                | 32 A                                |
| Input Current Limits            | 32 A                                |
| Terhelhetőség                   | 7360 VA                             |
| Hálózati Frekvencia             | 50/60 Hz                            |
| Outlet Type And Quantity        | 20 IEC 60320 C13<br>4 IEC 60320 C19 |

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termék egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

## Környezet

|                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Terméktanúsítványok                                 | CE<br>TÜV-NURTL<br>EAC<br>RCM |
| Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete | -5...45 °C                    |
| Relatív Páratartalom                                | 5...95 %                      |
| Működési Magasság                                   | 0...10000 m                   |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz         | -25...65 °C                   |
| Tárolási Viszonylagos Nedvességtartalom             | 5...95 %                      |
| Tárolási Magasság                                   | 0,00...15240,00 m             |

## Csomagolási egység

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa | PCE     |
| Egységek Száma 1. Csomagban         | 1       |
| 1. Csomag Magassága                 | 132 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                | 11 cm   |
| 1.Csomag Hossza                     | 16 cm   |
| 1. Csomag Súlya                     | 4,48 kg |

## Garancia

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| Garancia | 1 év javítási vagy cseregarancia |
|----------|----------------------------------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson. A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátását.

[Részletek a Green Premium programról >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

 Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

   RoHS Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv            | Megfelelő<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                                                                                  |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)                                             |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                                                      |
| Weee                        | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Körkörösségi Profil         | <a href="#">Élettartam végére vonatkozó információ</a>                                                                                                            |