


Termékadatlap

Műszaki adatok



MGE Galaxy 3500 párhuzamos műveleti dokkolókészlet

G35TOPT011

- ❗ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2021. júl. 5.
- ❗ Támogatás és szolgáltatás már nem érvényes: 2024. febr. 21.

❗ Megszűnt termék

Áttekintés

Átfutási Idő Általában van raktáron

Fő jellemzők

Tartozék Szerelési útmutató
Rögzítő hardver

Fizikai

Magasság 5,1 cm
Szélesség 137,2 cm
Mélység 27,9 cm
Nettó Súly 11,48 kg
Szerelési Mód Not rack-mountable

Környezetvédelem

Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete 0...40 °C
Működési Magasság 0...3600 m
Relatív Páratartalom 0...95 %
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz -50...40 °C
Tárolási Magasság 0,00...15240,00 m
Tárolási Viszonylagos Nedvességtartalom 0...95 %

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa PCE
Egységek Száma 1. Csomagban 1
1. Csomag Magassága 7 cm
1. Csomag Szélessége 29,8 cm
1.Csomag Hossza 139,1 cm
1. Csomag Súlya 11,82 kg

Garancia

Garancia 1 év javítási vagy cseregarancia

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedül felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson. A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO₂-kibocsátását.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

Eu Rohs Irányelv

Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá